


ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, innestabile
N. d'ordine	1736181044
Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190985950
CPZ	200 Pieza

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	0.52 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.003 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Qtà/foglio	40
Versione	innestabile
Larghezza	20 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco
Alogenici	No
Materiale di base	PA 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Applicazione / Produttore	Siemens Sirius 3R
Numero per rotolo	40

Marcatori per apparecchi

Alogenici No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCHS3 K	Versione
N. d'ordine	1753480000	Siglatura di apparecchi, Accessori x 10 mm, PVC, Colori: nero, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248014347	
CPZ	50 ST	
Tipo	SCHS4 K	Versione
N. d'ordine	1753460000	Siglatura di apparecchi, Accessori x 10 mm, PVC, Colori: grigio, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248014323	
CPZ	50 ST	

WKM per cartellini ad innesto

La busta trasparente ed esente da alogenzi di WKM garantisce un livello eccellente di protezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/20	Versione
N. d'ordine	1753490000	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente
GTIN (EAN)	4032248010615	
CPZ	50 ST	