

GWDR M63-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 63, neoprene
N. d'ordine	<u>1736290000</u>
Tipo	GWDR M63-NP
GTIN (EAN)	4008190956080
CPZ	10 Pieza



GWDR M63-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-
Omo	α	2710	nı
	ιυч	aziv	

ROHS

Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	2 mm	Altezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	4.8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C	100 °C

Conforme

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	77 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	Sì	Spessore	2.00 mm
Pressacavo	M 63	Materiale di base	neoprene
Diametro della guarnizione ad anello	77.00 mm	Guarnizione	neoprene
Filettatura (esterna)	M 63	Filettatura (interna)	M 63
Diametro interno D2	63.00 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

GWDR M63-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

