

SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SZS (rondella dentellata), Disco dentato di sicurezza, M 20, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
N. d'ordine	1736310000
Tipo	SZS M20
GTIN (EAN)	4008190963514
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4.5 mm	Altezza (pollici)	0.1772 inch
Peso netto	5.13 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro esterno	32.4 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogenri	esente da alogenri	Spessore	1.50 mm
Pressacavo	metrico	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Filettatura (esterna)	M 20	Filettatura (interna)	M 20
Diametro interno D2	21.30 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

