

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 20, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1736490000</a>
Tipo	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008190963590
CPZ	20 Pieza

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	53.8 mm	Altezza (pollici)	2.1181 inch
Lunghezza	53.8 mm	Lunghezza (pollici)	2.1181 inch
Peso netto	6.95 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Dati Generali**

Diametro esterno	28.6 mm	Spessore	1.50 mm
Pressacavo	M 20	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 20	Diametro interno D2	7.00 mm
Distanza quota interna B	33.00 mm	Larghezza quota esterna C	13.00 mm

**Numeri certificati pressacavo**

Identificazione	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-----------------	----------------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**