

**SKMU M20 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | SKMU PA (controdado de plástica), Controdado, M 20, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| N. d'ordine | <a href="#">1736930000</a>  |
| Tipo        | SKMU M20 K SW   |
| GTIN (EAN)  | 4008190956400   |
| CPZ         | 100 Pieza   |

**SKMU M20 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

|                     |       |                   |             |
|---------------------|-------|-------------------|-------------|
| Posizione verticale | 6 mm  | Altezza (pollici) | 0.2362 inch |
| Peso netto          | 1.8 g |                   |             |

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati Generali**

|  |                         |  |          |
|--|-------------------------|--|----------|
| Silicone                                 | No                      | Diametro esterno                         | 30.03 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | HB                      | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C   |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                  | Passo del filetto                        | 1.5 mm   |
| Alogen                                   | No                      | Apertura della chiave 1                  | 26 mm    |
| Spessore                                 | 6.00 mm                 | Pressacavo                               | M 20     |
| Materiale di base                        | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Filettatura (esterna)                    | M 20     |
| Filettatura (interna)                    | M 20                    | Lunghezza filettatura                    | 6 mm     |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**SKMU M20 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

