

SKMU M20 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 20, 3 mm. ottone, nichelato
N. d'ordine	1737000000
Tipo	SKMU M20 MS
GTIN (EAN)	4008190956479
CPZ	100 Pieza



SKMU M20 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			
Omo	NO	M 271	nnı
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	часк	7111

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Peso netto	2.45 a		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	26.56 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	24 mm
Spessore	3.00 mm	Pressacavo	M 20
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	M 20
Filettatura (interna)	M 20	Lunghezza filettatura	3 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versione catalogo / Disegni



SKMU M20 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



