

**SKMU M32 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 32, 4 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1737020000</a>
Tipo	SKMU M32 MS
GTIN (EAN)	4008 190956493
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	2.12 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Dati Generali

Diametro esterno	41.58 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	36 mm
Spessore	4.00 mm	Pressacavo	M 32
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	M 32
Filettatura (interna)	M 32	Lunghezza filettatura	4 mm

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Disegni**

