

SKMU M63 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M
	63, 6 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	<u>1737050000</u>
Tipo	SKMU M63 MS
GTIN (EAN)	4008190956523
CPZ	25 Pieza



SKMU M63 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	10.2 g	- Altezza (politol)	0.2002 11011

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	80.85 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	70 mm
Spessore	6.00 mm	Pressacavo	M 63
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	M 63
Filettatura (interna)	M 63	Lunghezza filettatura	6 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



SKMU M63 MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



