



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<u>1749161001</u>
Tipo	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

POLIC	0 (
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
	- -		
Profondità	56 mm	Profondità (pollici)	2.2047 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza di fissaggio	31 mm	Peso netto	53.25 g
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'imagazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	
		remperatura a escreizio continuo, max.	130 C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	0	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.210 kg CO2 eq.	
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati caratteristici del sistema			
		B	N.
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Barra conduttrice		
Dati dei materiali			
NA 4 1 1 1 1		0.1.	
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	acciaio None	Colori	argento
<u> </u>	None		
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	28 mm²		
Dimensioni			
Passo in mm (P)	25.00 mm		
	20.00 11111		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice	Guida equipaggiata	Barra conduttrice
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionar	mento)	
Lunghezza di spellatura	25 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	28 mm

Data di creazione 31.10.2025 02:52:46 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-50

27-25-01-20

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Diametro del cavo, min.	15 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	28 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	15 mm²		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-11-50

27-25-01-20

27-25-01-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Barra collettrice



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Dati yeii	ieran per i orumazion	ie
Tipo	WSH 1	Versione
N. d'ordine	1068700000	Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 4 MT	Versione
N. d'ordine	1079900000	Accessori, Portabarra, metallo
GTIN (EAN)	4008190379254	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versione
N. d'ordine	1080100000	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 6	Versione
N. d'ordine	1080200000	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 18 MT	Versione
N. d'ordine	1083100000	Accessori, Portabarra, metallo
GTIN (EAN)	4008190053246	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 31.10.2025 02:52:46 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4

Foglio dati

KLBUE CO 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	WSH 19 MT	Versione
N. d'ordine	1083200000	Accessori, Portabarra, metallo
GTIN (EAN)	4008190059538	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versione
N. d'ordine	<u>1715970000</u>	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
CPZ	10 ST	
Tipo	SMSE WSH U1 MT	Versione
N. d'ordine	<u>1083900000</u>	Accessori, Barra conduttrice, Acciaio, zincato
GTIN (EAN)	4008190065515	
CPZ	10 ST	