



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<u>1752131001</u>
Tipo	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	_		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	41.6 mm	Profondità (nollioi)	1.6378 inch
		Profondità (pollici)	
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza Larghezza di fissaggio	21.1 mm 20 mm	Larghezza (pollici)	0.8307 inch
	20 mm	Peso netto	18.7 g
Temperature			_
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conformo conza oconziono		
REACH SVHC	Conforme senza esenzione		
	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.086 kg CO2 eq.	
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati caratteristici del sistema	1		·
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Barra conduttrice		
Dati dei materiali			
Materiale di base	acciaio	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None		
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	10 mm²		
Passo in mm (P)	18.00 mm		
	10.00		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice	Guida equipaggiata	Barra conduttrice
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionan	nento)	
Lunghama di anallatura	10	Ting di cella nomante	Callagramageta a seall
Lunghezza di spellatura	18 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	15 mm

Data di creazione 03.11.2025 12:56:42 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-01-20

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	15 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm ²		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

ECLASS 14.0

27-25-01-20

27-25-01-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Barra collettrice



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Dati yeli	Pati generali per i ordinazione		
Tipo	WSH 1	Versione	
N. d'ordine	1068700000	Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 4 MT	Versione	
N. d'ordine	1079900000	Accessori, Portabarra, metallo	
GTIN (EAN)	4008190379254		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 5	Versione	
N. d'ordine	1080100000	Accessori, Portabarra, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 6	Versione	
N. d'ordine	1080200000	Accessori, Portabarra, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 18 MT	Versione	
N. d'ordine	<u>1083100000</u>	Accessori, Portabarra, metallo	
GTIN (EAN)	4008190053246		
CPZ	10 ST		

Data di creazione 03.11.2025 12:56:42 MEZ

Foglio dati

KLBUE CO 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	WSH 19 MT	Versione
N. d'ordine	1083200000	Accessori, Portabarra, metallo
GTIN (EAN)	4008190059538	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versione
N. d'ordine	<u>1715970000</u>	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
CPZ	10 ST	
Tipo	SMSE WSH U1 MT	Versione
N. d'ordine	<u>1083900000</u>	Accessori, Barra conduttrice, Acciaio, zincato
GTIN (EAN)	4008190065515	
CPZ	10 ST	