

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<u>1752691001</u>
Tipo	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D. C. P.O.	04.5	D (1927 / 112.2)	1.0400: 1
Profondità Decisione venticale	31.5 mm 22 mm	Profondità (pollici)	1.2402 inch 0.8661 inch
Posizione verticale Larghezza	20.5 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	0.8071 inch
Larghezza di fissaggio	19 mm	Peso netto	23.1 g
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C		130 °C
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.107 kg CO2 eq.		
Aaltri dati tecnici			
Time di Garannia		Later and all the second and the	NAtai a dinatta
Tipo di fissaggio Esecuzione a prova di esplosione	se avvitato Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
			'
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	TS 27		
Dati dei materiali			
Materiale di base	acciaio	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None		3 3
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	10 mm ²		
Dimensioni			
Pages in mm (P)	20.00 mm		
Passo in mm (P)	20.00 mm	_	
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	TS 27
	amanta di dimanajanan	nento)	
Conduttori allacciabili (collega	amento di dimensionan	1011107	
Conduttori allacciabili (collega Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla

Data di creazione 06.11.2025 02:16:10 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	13.5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Versione
N. d'ordine	1802690000	Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza:
GTIN (EAN)	4032248257201	2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm
CPZ	2 M	