

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1752691001</a>
Tipo	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
CPZ	10 Pieza

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	31.5 mm	Profondità (pollici)	1.2402 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	20.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8071 inch
Larghezza di fissaggio	19 mm	Peso netto	23.1 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.107 kg CO2 eq.

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	Sì		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	TS 27		

**Dati dei materiali**

Materiale di base	acciaio	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	20.00 mm
-----------------	----------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	TS 27
-------------------------	-------------------	--------------------	-------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	13.5 mm

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Acciaio**

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.  
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1802690000</a>	Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza:
GTIN (EAN)	4032248257201	2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm
CPZ	10 M	