



I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni. Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 33 x 6 mm, trasparente
N. d'ordine	1763270000
Tipo	CLI TM 10-33
GTIN (EAN)	4032248050239
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1.2992 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	0.2 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro		
Larghezza	6 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C		
Colori	trasparente		
Alogeni	Sì		
Materiale di base	PVC		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente	
Industrie consigliate	Processo, Macchine		
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-30...60 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	317 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	10 mm	Diametro esterno conduttore	10 - 317 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 500 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accessori**CLI F 1-20**

La gamma di segnafili e segnacavi Weidmüller offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego spazia dai conduttori più sottili ai cavi con elevato diametro esterno. La gamma dei prodotti include anche sistemi combinati, composti da marcatori singoli, tubetti trasparenti e marcatori montabili con fascette serracavo. Sono disponibili marcatori aperti e chiusi, stampati o neutri per una siglatura personalizzata. I segnafili Weidmüller, a basse emissioni e privi di alogeni, soddisfano sia le norme europee sia gli standard interni di noti produttori di impianti. Marcatori per conduttori e cavi

- Sono disponibili sistemi per:

- applicazione di marcatori prestampati per soddisfare qualsiasi esigenza di siglatura;
- siglatura con caratteri standard;
- combinazione di caratteri personalizzati e prestampati per formare un codice;
- siglatura personalizzata con laser SMark, PrintJet, plotter MCP Plus, MC-Mobilo, stampanti laser (formato A4), stampanti a trasferimento termico o pennarello STI. È disponibile una campionatura di segnafili Weidmüller ordinabile con il Nr.Cat. 1640420000.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI F 1-20 WS/GE	Versione
N. d'ordine	1600740000	CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 20 x 4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190118402	
CPZ	10 ST	