

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d'ordine	1772340000
Tipo	VG M50 - K 68
GTIN (EAN)	4032248130009
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	53 mm	Altezza (pollici)	2.0866 inch
Lunghezza	71 mm	Lunghezza (pollici)	2.7953 inch
Peso netto	94.6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	38 mm	Diametro cavo, esterno, min.	30 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Coppia di serraggio	8 Nm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Norme	EN/IEC 62444	Apertura della chiave 1	60 mm
Apertura della chiave	60 mm	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	poliammide 6
Inserto di tenuta stagna	CR	Filettatura (esterna)	M 50
Lunghezza filettatura	18 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	20.00 Nm
Coppia di serraggio controdado, min.	7.50 Nm	Nota: grado di protezione	Le applicazioni IP66 sono possibili unicamente con anello di tenuta per collegamenti filettati. Senza anello di tenuta per collegamenti filettati sono possibili solamente applicazioni IP54.
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Coppia di serraggio supporto, max.	8.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	7.50 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	18.00 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	8.50 Nm		

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260 - BM 19	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260 - BM 19
DEF Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus		

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M50 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M50 - K GR	Versione	
N. d'ordine	1772500000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, M 50, 8 mm,	
GTIN (EAN)	4032248130245	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
CPZ	10 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M50-NP	Versione	
N. d'ordine	1736280000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 50,	
GTIN (EAN)	4008190956073	neoprene	
CPZ	20 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M50-PO	Versione	
N. d'ordine	1777980000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 50,	
GTIN (EAN)	4032248158249	Polietilene	
CPZ	50 ST		