

SKMU M12 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 12, 2.8 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1772360000
Tipo	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2.8 mm	Altezza (pollici)	0.1102 inch
Peso netto	1.1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	16.17 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	15 mm
Spessore	2.80 mm	Pressacavo	M 12
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	M 12
Filettatura (interna)	M 12 x 1,5	Lunghezza filettatura	2.8 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		