

SKMU EMV M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, M 12, 3.6 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1777610000
Tipo	SKMU EMV M12
GTIN (EAN)	4032248157884
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4.7 mm	Altezza (pollici)	0.185 inch
Peso netto	1.41 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c		

Dati Generali

Diametro esterno	16.17 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	15 mm
Pressacavo	M 12	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 12	Filettatura (interna)	M 12 x 1,5
Lunghezza filettatura	3.6 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

