

SKMU EMV M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, M 16, 3.6 mm, ottone, nichelato |
| N. d'ordine | 1777620000 |
| Tipo | SKMU EMV M16 |
| GTIN (EAN) | 403224815789 1 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------|
| Posizione verticale | 4.7 mm | Altezza (pollici) | 0.185 inch |
| Peso netto | 1.85 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione | | |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c | | |

Dati Generali

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Diametro esterno | 20.79 mm | Passo del filetto | 1.5 mm |
| Alogeni | No | Apertura della chiave 1 | 19 mm |
| Pressacavo | M 16 | Materiale di base | ottone, nichelato |
| Filettatura (esterna) | M 16 | Filettatura (interna) | M 16 |
| Lunghezza filettatura | 3.6 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Disegni

