

**SKMU EMV M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC),<br>Controdado, M 20, 3.6 mm, ottone, nichelato |
| N. d'ordine | <a href="#">1777630000</a>   |
| Tipo        | SKMU EMV M20   |
| GTIN (EAN)  | 4032248157907  |
| CPZ         | 100 Pieza  |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |        |                   |            |
|---------------------|--------|-------------------|------------|
| Posizione verticale | 4.7 mm | Altezza (pollici) | 0.185 inch |
| Peso netto          | 5.8 g  |                   |            |

### Temperature

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio |  |
|-------------------------|--|

### Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

### Dati Generali

|                       |          |                         |                   |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Diametro esterno      | 26.56 mm | Passo del filetto       | 1.5 mm            |
| Alogeni               | No       | Apertura della chiave 1 | 24 mm             |
| Pressacavo            | M 20     | Materiale di base       | ottone, nichelato |
| Filettatura (esterna) | M 20     | Filettatura (interna)   | M 20              |
| Lunghezza filettatura | 3.6 mm   |                         |                   |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Disegni**

