

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 50, Polietilene
N. d'ordine	<a href="#">1777980000</a>
Tipo	GWDR M50-PO
GTIN (EAN)	4032248158249
CPZ	50 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2 mm	Altezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	0.9 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio	-30 °C...90 °C
-------------------------	----------------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati Generali

Silicone	Sì	quantità di fili	1
Diametro esterno	56 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Spessore	2.00 mm	Pressacavo	M 50
Materiale di base	Polietilene	Diametro della guarnizione ad anello	56.00 mm
Guarnizione	PE-HD	Filettatura (esterna)	M 50
Filettatura (interna)	M 50	Diametro interno D2	50.00 mm

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Disegni**

