

**VGM25-MS54 ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1778480000</a>
Tipo	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
CPZ	25 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1.2205 inch
Lunghezza	38 mm	Lunghezza (pollici)	1.4961 inch
Peso netto	93.9 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	19 mm	Diametro cavo, esterno, min.	9 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Campo di sezioni, fermacavo, max.	21 mm
Campo di sezioni, fermacavo, min.	12 mm	Apertura della chiave 1	34 mm
Apertura della chiave 2	30 mm	Apertura della chiave	30 mm
Grado di protezione	IP54	Pressacavo	metrico, M 25
Materiale di base	ottone, nichelato	Insero di tenuta stagna	NBR
Guarnizione	NBR	Filettatura (esterna)	M 25
Lunghezza filettatura	7 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	8.00 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	12.00 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	12.00 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	8.00 Nm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM25-MS54 ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M25 MS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	ottone, nichelato
CPZ	100 ST	

## Dadi in ottone, finitura naturale



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M25 MS SC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0930640003</a>	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 4 mm, Ottone
GTIN (EAN)	4032248976072	
CPZ	25 ST	

## Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M25-NP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736250000</a>	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4008190956042	neoprene
CPZ	100 ST	

## VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M25-PO	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1777950000</a>	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 25,	
GTIN (EAN)	4032248158218	Polietilene	
CPZ	50 ST		

## Guarnizione in fibra vulcanizzata - KSWF



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSWF M25	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0899770000</a>	KSWF (guarnizione piatta - fibra vulcanizzata), Anello di tenuta, M 25,	
GTIN (EAN)	4032248850167	Fibra vulcanica	
CPZ	25 ST		

## Guarnizione piatta in nylon - KSWN



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSWN M25	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1076640000</a>	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 25, Nylon 6	
GTIN (EAN)	4032248838684		
CPZ	25 ST		