

SAI-SK STECKER M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cappuccio protettivo, IP20
N. d'ordine	1781520000
Tipo	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
CPZ	50 Pieza

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.82 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 ...80
--------------------------	----------------	-------------------------	-----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		