

**Illustrazione del prodotto**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie Z, Utensile di azionamento
N. d'ordine	<b>1781930000</b>
Tipo	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	23.75 mm	Profondità (pollici)	0.935 inch
Posizione verticale	140.7 mm	Altezza (pollici)	5.5394 inch
Larghezza	27.76 mm	Larghezza (pollici)	1.0929 inch
Peso netto	16.52 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No
----------------------------------	----

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Utensile di azionamento
----------	-------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	POM	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		