

**HDC 10A KLU 2PG09G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 9 |
| N. d'ordine | <a href="#">1783250000</a>                                                                                                                                                              |
| Tipo        | HDC 10A KLU 2PG09G                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)  | 4032248181650                                                                                                                                                                           |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                                 |

## HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 48 mm   | Altezza (pollici)   | 1.8898 inch |
| Larghezza           | 53.5 mm | Larghezza (pollici) | 2.1063 inch |
| Peso netto          | 131 g   |                     |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Resistenza chimica

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza           | Acetone                        |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Olio di perforazione           |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Diesel                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Alcool etilico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Olio per trasmissione          |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Olio idraulico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Refrigerante                   |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina di petrolio            |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Sudore                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina super                  |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua                          |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | UV                             |
| Resistenza chimica | Instabile                      |
| Sostanza           | Ozono                          |
| Resistenza chimica | Instabile                      |

## Dati generali

|                     |                        |                                  |                          |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm                 | Materiale base della custodia    | alluminio pressofuso     |
| Superficie          | Verniciatura a polvere | Grado di protezione              | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC        | No                     | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile    |

Data di creazione 18.02.2026 08:58:05 MEZ

Versione catalogo / Disegni

## HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni

|                     |                 |                      |         |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Entrata cavo        | con filettatura | Larghezza custodia C | 29.5 mm |
| Lunghezza, custodie | 63 mm           | Altezza Custodia B   | 48 mm   |


## Esecuzione

|                             |                      |                                               |                               |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensione entrate cavi     | PG 9                 | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore               |
| Copertura                   | senza coperchio      | Coppia di serraggio                           | 0.5 Nm                        |
| Numero entrate cavo in alto | 2                    | Numero entrate cavo laterali                  | 0                             |
| Esecuzione custodia         | Base di prolunga     | Esecuzione sistema di chiusura                | Gancio longitudinale in basso |
| Forma                       | Standard             | Dimensioni di installazione                   | 2                             |
| Entrata cavo                | con filettatura      | Tipo                                          | Prolungamento                 |
| Versione con gancio         | Gancio longitudinale | Guarnizione                                   | nessuna sigillatura           |
| Filettatura (interna)       | PG 9                 | Colore (RAL)                                  | RAL 7035                      |
| BG                          | 2                    | Adatti per ModuPlug®                          | No                            |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Disegni**



**HDC 10A KLU 2PG09G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 10A DMDL 2BO           | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1665880000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190422912              | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi:       |
|             |                            | none                                                                    |