

## HDC 64D TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| N. d'ordine | <a href="#">1786860000</a>   |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M32G   |
| GTIN (EAN)  | 4032248204106  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

**HDC 64D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Conforme                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">Sito web UL</a> |
| Nº certificado (cURus) | E92202                      |

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 76 mm   | Altezza (pollici)   | 2.9921 inch |
| Larghezza           | 45.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.7913 inch |
| Peso netto          | 330 g   |                     |             |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione       |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt%    |
| Resistenza chimica    |                                |
| Sostanza              | Acetone                        |
| Resistenza chimica    | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza              | Olio di perforazione           |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Diesel                         |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Alcool etilico                 |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Olio per trasmissione          |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Olio idraulico                 |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Refrigerante                   |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Benzina di petrolio            |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Sudore                         |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | Benzina super                  |
| Resistenza chimica    | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza              | Acqua                          |
| Resistenza chimica    | Resistente                     |
| Sostanza              | UV                             |
| Resistenza chimica    | Instabile                      |
| Sostanza              | Ozono                          |
| Resistenza chimica    | Instabile                      |

**Dati generali**

|                                  |                          |              |                        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Materiale base della custodia    | alluminio pressofuso     | Superficie   | Verniciatura a polvere |
| Grado di protezione              | IP65, in stato collegato | Custodie EMC | No                     |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile    |              |                        |

**HDC 64D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni**

|                     |                 |                      |       |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo        | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm          | Altezza Custodia B   | 76 mm |

**Esecuzione**

|                                |                                  |   |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi        | M 32                             | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte superiore                                |
| Copertura                      | senza coperchio                  | Numero entrate cavo in alto                   | 1  |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                                | Esecuzione custodia                           | Entrata cavo dall'alto,<br>Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in<br>basso | Forma   | alto   |
| Dimensioni di installazione    | 8                                | Entrata cavo                                  | con filettatura                                |
| Tipo                           | Spina                            | Versione con gancio                           | Gancio longitudinale                           |
| Guarnizione                    | nessuna sigillatura              | Filettatura (interna)                         | M 32   |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                         | BG  | 8  |
| Adatti per ModuPlug®           | Sì                               |   |  |

**Classificazioni**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 64D TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni



**HDC 64D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Base chiusa**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo        | HDC 24B SDSL 2PG21G        | Versione   |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">1214500000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4008190153021              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21       |
| Tipo        | HDC 24B SLU 2PG21G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1662720000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4008190419240              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21                      |
| Tipo        | HDC 64D SDSL 2PG29G        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1663040000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4008190419561              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29           |
| Tipo        | HDC 64D SLU 2M32G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786900000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248204144              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32                           |
| Tipo        | HDC 64D SLU 2M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786910000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248204151              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25                           |
| Tipo        | HDC 64D SDSL 2M32G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786940000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248204182              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32            |
| Tipo        | HDC 64D SDSL 2M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786950000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248204199              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25            |
| Tipo        | HDC 24B SLU 2M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787880000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248205325              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in  |
| CPZ         | 1 ST                       | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                       |

**HDC 64D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessori**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B SSDLU 2M25G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1787900000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248205349              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 24B SSDLU 1M25G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1901480000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248521364              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 24B SLU 1M25G          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1901560000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248521395              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 64D SSDLU 1M25G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1904430000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248585106              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25     |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 64D SSDLU 1M32G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1904440000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248585212              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32     |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 64D SLU 1M25G          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1904480000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248585090              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25                    |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | HDC 64D SLU 1M32G          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1904490000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248585618              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32                    |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

**Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65 / NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B ALU                | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1213900000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190176303              | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

**HDC 64D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B ADLU               | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1214300000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190083090              | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: none                  |

**Base di prolunga**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 24B KLU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1968340000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248689378              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| CPZ         | 1 ST                       |  |