

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| N. d'ordine | 1786910000 |
| Tipo | HDC 64D SLU 2M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248204151 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-------------|
| Posizione verticale | 84 mm | Altezza (pollici) | 3.3071 inch |
| Larghezza | 76.8 mm | Larghezza (pollici) | 3.0236 inch |
| Altezza di fissaggio | 45 mm | Larghezza di fissaggio | 132 mm |
| Peso netto | 478.72 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Superficie | Verniciatura a polvere |
| Grado di protezione | IP65, in stato collegato | Custodie EMC | No |

Data di creazione 04.02.2026 06:35:27 MEZ

Versione catalogo / Disegni

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile

Dimensioni


| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 132 mm | Entrata cavo | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Larghezza zoccolo C1 | 57.5 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm | Altezza Custodia B | 84 mm |
| Altezza Zoccolo B1 | 5 mm | | |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 2 | Esecuzione custodia | Custodia di base |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | alto |
| Dimensioni di installazione | 8 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Custodia di base | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | NBR | Filettatura (interna) | M 25 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Custodia XXL, ingresso cavo in alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 64D TOLU 1M50G | Versione |
| N. d'ordine | 1111170000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248100125 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50 |

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B TOLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1662540000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419066 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B TOLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1662550000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419073 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1662610000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419134 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1662630000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419158 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786860000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204106 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1786870000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204113 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B TOLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787850000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205295 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B TOLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787860000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205301 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1M40G | Versione |
| N. d'ordine | 1983470000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Custodia XXL, ingresso cavo di lato



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 64D TSLU 1M50G | Versione |
| N. d'ordine | 1111150000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248 1001 18 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50 |

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B TSLU 1PG2 1G | Versione |
| N. d'ordine | 1662390000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418915 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

HDC 64D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B TSLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1662410000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418939 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D TSLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1662470000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418991 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D TSLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1662490000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419011 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D TSLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204052 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B TSLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787790000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205233 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B TSLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787800000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205240 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D TSLU 1M40G | Versione |
| N. d'ordine | 1804610000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248267538 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |