

HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| N. d'ordine | 1787040000 |
| Tipo | HDC 40D TSLU 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248204281 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 76 mm | Altezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Larghezza | 45.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.7913 inch |
| Peso netto | 272 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | |
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super | |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni | |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

| | | | |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------------|

HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 93.3 mm | Altezza Custodia B | 76 mm |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Dimensione entrate cavi | M 32 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte superiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 1 | Esecuzione custodia | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | alto |
| Dimensioni di installazione | 6 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | nessuna sigillatura | Filettatura (interna) | M 32 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B SDLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1415810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118217230 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 16B SLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1658110000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190411169 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 16B SLU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1658120000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190411176 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 16B SDLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1658320000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190411374 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 16B SDLU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1658330000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190411381 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 40D SDLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1658410000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190411459 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 40D SDLU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787170000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204519 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 40D SDLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787180000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204526 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B SLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1788250000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205783 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 16B SDLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1788270000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205806 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 40D SLU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1804660000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248267606 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC HB 16 SDVL 2XM25 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1822020000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248322824 | IP65 (in condizione innestata) |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1822150000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248322954 | IP65 (in condizione innestata) |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HDC 16B SLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1900170000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248520800 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 40D SDLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1903070000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248592975 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 40D SDLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1903080000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248592982 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 40D SLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1903110000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248590117 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |

HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16B ALU | Versione |
| N. d'ordine | 1209700000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190000134 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| Tipo | HDC 16B ADLU | Versione |
| N. d'ordine | 1210100000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190050924 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: none |

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 40D KLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787220000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204564 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 40D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B KLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1788290000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205820 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

Versione IP68



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi. I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale. In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M32 - MS 68 | Versione |
| N. d'ordine | 1772240000 | VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 9 |
| GTIN (EAN) | 4032248129898 | mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 10 ST | min.), IP69K, ottone, nichelato |
| Tipo | VG M32 - K 68 | Versione |
| N. d'ordine | 1772320000 | VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 32, 15 |
| GTIN (EAN) | 4032248129980 | mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 20 ST | min.), poliammide 6 |