

HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| N. d'ordine | 1787460000 |
| Tipo | HDC 24D KLU 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248204809 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 75 mm | Altezza (pollici) | 2.9527 inch |
| Larghezza | 72.4 mm | Larghezza (pollici) | 2.8504 inch |
| Peso netto | 236 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

Dati tecnici
www.weidmueller.com
Dimensioni

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 73 mm | Altezza Custodia B | 75 mm |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 1 |
| Numero entrate cavo laterali | 0 | Esecuzione custodia | Base di prolunga |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | alto |
| Dimensioni di installazione | 4 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Prolungamento | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | NBR | Filettatura (interna) | M 25 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 10B TOLU 1PG16G | Versione |
| N. d'ordine | 1655320000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408329 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16 |
| Tipo | HDC 24D TOLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1655360000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408367 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24D TOLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1655380000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408381 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 24D TOLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787330000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204670 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24D TOLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787340000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204687 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 10B TOLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787620000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204960 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 10B TSLU 1PG16G | Versione |
| N. d'ordine | 1655210000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408213 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16 |
| Tipo | HDC 24D TSLU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1655250000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408251 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24D TSLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1655270000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190408275 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 24D TSLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787270000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204618 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24D TSLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787280000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204625 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 10B TSLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787580000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204922 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Versione IP68



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi. I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale. In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M25 - MS 68 | Versione |
| N. d'ordine | 1772230000 | VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248129881 | mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 25 ST | min.), IP69K, ottone, nichelato |
| Tipo | VG M25 - K 68 | Versione |
| N. d'ordine | 1772310000 | VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 25, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248129973 | mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 25 ST | min.), poliammide 6 |