

## HDC 10A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
N. d'ordine	<a href="#">1788620000</a>
Tipo	HDC 10A TOLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248206162
CPZ	1 Pieza

**HDC 10A TOLU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
Nº certificado (cURus)	E92202

**Dimensioni e pesi**

Profondità	72.5 mm	Profondità (pollici)	2.8543 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	32.5 mm	Larghezza (pollici)	1.2795 inch
Peso netto	103 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Resistenza chimica	Sostanza Acetone
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Olio di perforazione
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Diesel
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Alcool etilico
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio per trasmissione
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio idraulico
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Refrigerante
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Benzina di petrolio
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Sudore
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Benzina super
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Acqua
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza UV
	Resistenza chimica Instabile
	Sostanza Ozono
	Resistenza chimica Instabile

**Dati generali**

Coppia di serraggio	0.5 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65, in stato collegato
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile

**HDC 10A TOLU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni**

Entrata cavo	con filettatura	Larghezza custodia C	29.5 mm
Lunghezza, custodie	63 mm	Altezza Custodia B	54 mm

**Esecuzione**

Dimensione entrate cavi	M 20	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Copertura	senza coperchio	Coppia di serraggio	0.5 Nm
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione custodia	Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	2
Entrata cavo	con filettatura	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio longitudinale	Guarnizione	NBR
Filettatura (interna)	M 20	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	2	Adatti per ModuPlug®	No

**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 10A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni



**HDC 10A TOLU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC 10A DODL 1LB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1665890000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190422929	IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none
CPZ	1 ST	