

WSH 26 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, metallo		
N. d'ordine	<u>1789750000</u>		
Tipo	WSH 26 MT		
GTIN (EAN)	4032248213603		
CPZ	10 Pieza		



WSH 26 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni						
ROHS	Conforme					
Dimensioni e pesi						
Profondità	134 mm	Profondità (pollici)	5.2756 inch			
Posizione verticale	32.8 mm	Altezza (pollici)	1.2913 inch			
Larghezza	14.8 mm	Larghezza (pollici)	0.5827 inch			
Peso netto	52.5 g					
Temperature						
Tomporatura di magazzinaggia	-25 °C55 °C	Tomporature embiente	-5 °C40 °C			
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, m		Temperatura ambiente	-0 C40 C			
Conformità ambientale del	1					
	p. cu.cuc					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenza	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC		No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Aaltri dati tecnici						
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato			
Dati dei materiali						
Materiale di base	metallo	<u>Colori</u>	grigio			
Classe d'infiammabilità UL 94	None					
Generale						
Numero di poli	1					
Classificazioni						
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166			
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166			
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07			
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07			
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07			
E 01 4 0 0 4 0 0	27 40 06 07	ECLASS 14.0	27-40-06-07			
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-07 27-40-06-07	LCLA33 14.0	27 40 00 07			

Versione catalogo / Disegni