

WSH 26 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Accessori, metallo |
| N. d'ordine | 1789750000 |
| Tipo | WSH 26 MT |
| GTIN (EAN) | 40322482 13603 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 134 mm | Profondità (pollici) | 5.2756 inch |
| Posizione verticale | 32.8 mm | Altezza (pollici) | 1.2913 inch |
| Larghezza | 14.8 mm | Larghezza (pollici) | 0.5827 inch |
| Peso netto | 52.5 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 85 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Tipo di montaggio | se avvitato |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|
| Materiale di base | metallo | Colori | grigio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | None | | |

Generale

Numero di poli 1

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |