



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione | ClipCard, Accessori, 15 x 27 mm, nero |
| N. d'ordine | 1790410000 |
| Tipo | CC-H 15/27 |
| GTIN (EAN) | 4032248215201 |
| CPZ | 45 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 5.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2165 inch |
| Posizione verticale | 15 mm | Altezza (pollici) | 0.5906 inch |
| Larghezza | 27 mm | Larghezza (pollici) | 1.063 inch |
| Lunghezza | 27 mm | Lunghezza (pollici) | 1.063 inch |
| Diametro | 0 mm | Peso netto | 1 g |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | | |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello | 0.010 kg CO2 eq. | |

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|--|
| Versione | Supporto per siglatura | | |
| Larghezza | 27 mm | | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | | |
| Colori | nero | | |
| Alogeni | No | | |
| Lunghezza | 27 mm | | |
| Materiale di base | poliammide 66 | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | MultiCard | |
| Industrie consigliate | Macchine | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Accessories | | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C | | |

Marcatori per apparecchi

| | | | |
|----------|------|---------|----|
| Diametro | 0 mm | Alogeni | No |
|----------|------|---------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |