

SAI-SK-M12 IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
N. d'ordine	1794850000
Tipo	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
CPZ	10 Pieza

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.7 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici generali

Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Grado di protezione	IP67
Campo di temperatura custodia	-20 ... +90 °C		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		