



Come da figura

La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio.

- Protezione ottimale dei marcatori sigillati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | TM, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 2 - 4 mm |
| N. d'ordine | 1798530000 |
| Tipo | TM 202/18 V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248243198 |
| CPZ | 1000 Pieza |

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 5 mm | Profondità (pollici) | 0.1968 inch |
| Posizione verticale | 18 mm | Altezza (pollici) | 0.7087 inch |
| Larghezza | 5 mm | Larghezza (pollici) | 0.1968 inch |
| Peso netto | 0.46 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| Tipo di stampa | Neutro | Larghezza | 5 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Colori | trasparente |
| Materiale di base | PVC | Industrie consigliate | Trasporti, Macchine |
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C | | |

Segnafili e segnacavi


| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 4 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm |
| Diametro esterno conduttore | 2 - 4 mm | Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 2.5 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Accessori

Blank



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.


- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TM-I 12/18 MC NE BL | Versione |
| N. d'ordine | 1421160000 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, blu |
| GTIN (EAN) | 4050118225006 | |
| CPZ | 240 ST | |
| Tipo | TM-I 12/18 MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1409630000 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4050118210835 | |
| CPZ | 240 ST | |
| Tipo | TM-I 12/18 MC NE GN | Versione |
| N. d'ordine | 1421150000 | TM-I, Marcatori per inserti, 30 x 4 mm, verde |
| GTIN (EAN) | 4050118224870 | |
| CPZ | 240 ST | |
| Tipo | TM-I 12/18 MC NE RT | Versione |
| N. d'ordine | 1421170000 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, rosso |
| GTIN (EAN) | 4050118224931 | |
| CPZ | 240 ST | |
| Tipo | TM-I 12/18 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1323730000 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4050118126785 | |
| CPZ | 240 ST | |

Accessori

neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TM-I 18 MC NE BL | Versione |
| N. d'ordine | 1718431693 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blu |
| GTIN (EAN) | 4008190397432 | |
| CPZ | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1718431687 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| CPZ | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE GN | Versione |
| N. d'ordine | 1718431688 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde |
| GTIN (EAN) | 4008190398699 | |
| CPZ | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE RT | Versione |
| N. d'ordine | 1718431686 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, rosso |
| GTIN (EAN) | 4008190397449 | |
| CPZ | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1718431044 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| CPZ | 320 ST | |