

KLSC M3X8 ZB4 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra collettrice (Morsetto), grigio, Posizione verticale: 9.5 mm, Profondità: 5 mm
N. d'ordine	1801990000
Tipo	KLSC M3X8 ZB4 H
GTIN (EAN)	4032248254439
CPZ	50 Pieza

KLSC M3X8 ZB4 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	9.5 mm	Altezza (pollici)	0.374 inch
Peso netto	0.53 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Viti

Dati dei materiali

Superficie	lucidatura elettrochimica	Colori	grigio
------------	---------------------------	--------	--------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	lucidatura elettrochimica
-------------------------	-------------------	------------	---------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		