

**BZT 1 ZA WS 10/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Supporto per siglatura
N. d'ordine	<a href="#">1805520000</a>
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
CPZ	100 Pieza

## BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	11.7 mm	Profondità (pollici)	0.4606 inch
Posizione verticale	7.55 mm	Altezza (pollici)	0.2972 inch
Larghezza	5.07 mm	Larghezza (pollici)	0.1996 inch
Peso netto	0.22 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Versione	per morsetti	Larghezza	5.07 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	Beige scuro
Materiale di base	poliammide 66		

## Marcatori per connettori

Passo in mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		