


**Illustrazione del prodotto**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Versione    | Accessori, Supporto per siglatura |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a>        |
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5                  |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248                     |
| CPZ         | 100 Pieza                         |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 11.7 mm | Profondità (pollici) | 0.4606 inch |
| Posizione verticale | 7.55 mm | Altezza (pollici)    | 0.2972 inch |
| Larghezza           | 5.07 mm | Larghezza (pollici)  | 0.1996 inch |
| Peso netto          | 0.22 g  |                      |             |

## Temperature

|  |                 |  |                |
|--|-----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C  | Temperatura ambiente                   | -40 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio                | -40 °C...100 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 °C         |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C          |  |                |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
| Versione                                 | per morsetti  | Larghezza                                | 5.07 mm     |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2           | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C      |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C        | Colori                                   | Beige scuro |
| Materiale di base                        | poliammide 66 |  |             |

## Marcatori per connettori

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 5.00 mm |
|-----------------|---------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |