

ZAP/TW ZDKPE2.5-2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Terminale, Parete di separazione		
N. d'ordine	<u>1805960000</u>		
Tipo	ZAP/TW ZDKPE2.5-2		
GTIN (EAN)	4032248280216		
CPZ	25 Pieza		



ZAP/TW ZDKPE2.5-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	47.45 mm	Profondità (pollici)	1.8681 inch
Posizione verticale	72.35 mm	Altezza (pollici)	2.8484 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	4.96 g		
Temperature			,
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0.1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.052 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	Sì		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Piastra terminale e intermedia		
Dati dei materiali			
Metaviala di basa	Manaid	Calari	Daima aassus
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	Wemid V-0	Colori	Beige scuro
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

Versione catalogo / Disegni