



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Come da figura

La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio.

- Protezione ottimale dei marcatori siglati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	TM, Presa per spina x 18 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 14 - 22 mm
N. d'ordine	<u>1806200000</u>
Tipo	TM 206/12 V0
GTIN (EAN)	4032248275717
CPZ	200 Pieza





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	-		
Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0.7087 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	1.12 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	,	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	6	
Dati generali			
Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	18 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	trasparente
Materiale di base	PVC	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C		
Segnafili e segnacavi			
Cariana di calla comante coma mon	120 mm²	Cariana di salla romanta sova min	35 mm²
Sezione di collegamento cavo, max.  Diametro esterno del conduttore, max.	22 mm	Sezione di collegamento cavo, min.  Diametro esterno del conduttore, min.	14 mm
Diametro esterno conduttore	14 - 22 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	
	14 - 22 111111	Occione di conegamento dei conduttori	33 - 120 11111
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
202 100 1010			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### neutra



TM-l è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	Pati generali per l'ordinazione				
Tipo	TM-I 12 MC NE BL	Versione			
N. d'ordine	<u>1718411693</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, blu			
GTIN (EAN)	4008190397456				
CPZ	320 ST				
Tipo	TM-I 12 MC NE GE	Versione			
N. d'ordine	<u>1718411687</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, giallo			
GTIN (EAN)	4008190348984				
CPZ	320 ST				
Tipo	TM-I 12 MC NE GN	Versione			
N. d'ordine	<u>1718411688</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, verde			
GTIN (EAN)	4008190398682				
CPZ	320 ST				
Tipo	TM-I 12 MC NE RT	Versione			
N. d'ordine	<u>1718411686</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rosso			
GTIN (EAN)	4008190397463				
CPZ	320 ST				
Tipo	TM-I 12 MC NE WS	Versione			
N. d'ordine	<u>1718411044</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 12 x 4 mm, bianco			
GTIN (EAN)	4008190348977				
CPZ	320 ST				

Versione catalogo / Disegni 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Blank



TM-l è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	Pati generali per l'ordinazione				
Tipo	TM-I 12/18 MC NE BL	Versione			
N. d'ordine	<u>1421160000</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, blu			
GTIN (EAN)	4050118225006				
CPZ	240 ST				
Tipo	TM-I 12/18 MC NE GE	Versione			
N. d'ordine	1409630000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, giallo			
GTIN (EAN)	4050118210835				
CPZ	240 ST				
Tipo	TM-I 12/18 MC NE GN	Versione			
N. d'ordine	1421150000	TM-I, Marcatori per inserti, 30 x 4 mm, verde			
GTIN (EAN)	4050118224870				
CPZ	240 ST				
Tipo	TM-I 12/18 MC NE RT	Versione			
N. d'ordine	1421170000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, rosso			
GTIN (EAN)	4050118224931				
CPZ	240 ST				
Tipo	TM-I 12/18 MC NE WS	Versione			
N. d'ordine	1323730000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, bianco			
GTIN (EAN)	4050118126785				
CPZ	240 ST				

Versione catalogo / Disegni 4