



Come da figura

La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio.

- Protezione ottimale dei marcatori siglati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	TM, Presa per spina x 18 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 10 - 14 mm
N. d'ordine	<a href="#">1806250000</a>
Tipo	TM 205/15 V0
GTIN (EAN)	4032248275762
CPZ	200 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0.7087 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	0.89 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	18 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	trasparente
Materiale di base	PVC	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C		

## Segnafili e segnacavi

Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	14 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	10 mm
Diametro esterno conduttore	10 - 14 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 35 mm <sup>2</sup>

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Accessori

## neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TM-I 15 MC NE BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609981693</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190367831	
CPZ	400 ST	
Tipo	TM-I 15 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609981687</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190914776	
CPZ	400 ST	
Tipo	TM-I 15 MC NE GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609981688</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190398705	
CPZ	400 ST	
Tipo	TM-I 15 MC NE RT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609981686</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190367824	
CPZ	400 ST	
Tipo	TM-I 15 MC NE SI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609981697</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190137410	
CPZ	400 ST	
Tipo	TM-I 15 MC NE VI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1427870000</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 1,7 - 79 mm, 15 x 4 mm, viola
GTIN (EAN)	4050118231847	
CPZ	400 ST	

**Accessori**

Tipo	TM-I 15 MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1609981044</a>	TM-I, Marcatori per inserti, 15 x 4 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190914783		
CPZ	400 ST		