

## **WQV 95N/120N/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 269 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 27.00, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm	
N. d'ordine	<u>1826890000</u>	
Tipo	WQV 95N/120N/2	
GTIN (EAN)	4032248329946	
CPZ	5 Pieza	



# **WQV 95N/120N/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	29 mm	Profondità (nalliai)	1 1/17 inch	
Posizione verticale	37 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	1.1417 inch 1.4567 inch	
Larghezza	9.5 mm	Larghezza (pollici)	0.374 inch	
Peso netto	46.27 g		0.07 1	
Temperature			1	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del		Tomporatara ambiente	0 010 0	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici			,	
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Dati caratteristici del siste	ma			
Versione	per morsetti			
Dati dei materiali	·		,	
Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento	
Dati dimensionamento			0 0	
Corrente nominale	269 A			
Dimensioni	203 A		1	
	07.00			
Passo in mm (P)	27.00 mm			
Generale			<u> </u>	
Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000489 EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Versione catalogo / Disegni



## **WQV 95N/120N/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### Collegamento ausiliario



5 ST

CPZ

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 VH 36.1/8/6.4
 Versione

 N. d'ordine
 1967100000
 Serie W, Boccola distanziale

 GTIN (EAN)
 4032248739202