

Illustrazione del prodotto

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Spina di sezionamento, 20 A
N. d'ordine	1833090000
Tipo	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
CPZ	50 Pieza

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	29.73 mm	Profondità (pollici)	1.1705 inch
Posizione verticale	11.3 mm	Altezza (pollici)	0.4449 inch
Larghezza	2.7 mm	Larghezza (pollici)	0.1063 inch
Peso netto	1.04 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

Dati caratteristici del sistema

Versione Distanziatori

Dati dei materiali

Colori giallo

Dati dimensionamento

Tensione nominale	500 V	Corrente nominale	20 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

Dimensioni

Passo in mm (P) 2.70 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento innestabile

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		