

**Illustrazione del prodotto**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1834080000</a>   |
| Tipo        | WQV 50N/4  |
| GTIN (EAN)  | 4032248379873  |
| CPZ         | 5 Pieza  |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 17.5 mm | Profondità (pollici) | 0.689 inch  |
| Posizione verticale | 65.5 mm | Altezza (pollici)    | 2.5787 inch |
| Larghezza           | 9.5 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.374 inch  |
| Peso netto          | 64.37 g |                      |             |

### Temperature

|                          |                |                      |               |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          |                         |                   |

### Dati caratteristici del sistema

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

### Dati dei materiali

|                   |               |        |                |
|-------------------|---------------|--------|----------------|
| Materiale di base | rame stagnato | Colori | grigio argento |
|-------------------|---------------|--------|----------------|

### Dati dimensionamento

|                   |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 400 V | Corrente nominale | 150 A |
|-------------------|-------|-------------------|-------|

### Dimensioni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Passo in mm (P) | 18.50 mm |
|-----------------|----------|

### Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 4 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Accessori****Collegamento ausiliario**

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                              |  |
|-------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Tipo        | VH 27.4/8/6.4              | Versione                     |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1967090000</a> | Serie W, Boccola distanziale |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248738700              |                              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |                              |  |