


**SAIL-VSBD-180-15U(0,5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavi sensore-attuatore, Numero di poli: , 15 m, Estremità cavo aperta - connettore per valvole, LED: , Schermato: Sì
N. d'ordine	<a href="#">1845161500</a>
Tipo	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 433.84 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	15 m	Colore della guaina	nero
Schermato	Sì	Materiale della guaina	PUR
Irradiazione con legami trasversali	No	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-25...80 °C	Diametro esterno	4.6 mm ± 0.2 mm


## Dati tecnici generali

Versione	Estremità cavo aperta - connettore per valvole	Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C
----------	---	-------------------------------	--------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**Disegno quotato**



**Schema elettrico**

