


**SAIL-VSCD-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                | Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero |
| N. d'ordine             | <a href="#">1845200150</a>                                                                                                                     |
| Tipo                    | SAIL-VSCD-1.5U(0.5)                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)              | 4032248358861                                                                                                                                  |
| CPZ                     | 1 Pieza                                                                                                                                        |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                                                            |
| Ultima data dell'ordine | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                                                                                                      |

**SAIL-VSCD-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto

51.92 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici del cavo**

|                                                 |                 |                                     |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza del cavo                              | 1.5 m           | Colore della guaina                 | nero                |
| Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì              | Sezione del conduttore              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Schermato                                       | No              | Alogeni                             | No                  |
| Materiale della guaina                          | PUR             | Campo delle temperature, posa fissa | -50...80 °C         |
| Campo delle temperature, posa mobile            | -25...80 °C     | Numero di poli                      | 3                   |
| Diametro esterno                                | 4.6 mm ± 0.2 mm |                                     |                     |

**Dati tecnici generali**

|                               |                                                |                              |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Codifica                      | Forma C DIN (8 mm)                             | Filettatura del collegamento | altro             |
| Superficie dei contatti       | stagnato                                       | LED                          | Sì                |
| Versione                      | Estremità cavo aperta - connettore per valvole | Materiale dei contatti       | CuZn              |
| Tensione nominale             | 24 V                                           | Corrente nominale            | 4 A               |
| Grado di protezione           | IP67, se avvitato                              | Cablaggio di protezione      | Diodo soppressore |
| Campo di temperatura custodia | -25...+80 °C                                   |                              |                   |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |


**SAIL-VSCD-1.5U(0.5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Schema dei poli**



**Schema elettrico**

