

Illustrazione del prodotto

Come da figura

L'alluminio ha la seconda migliore conduttività elettrica dopo il rame. Un vantaggio è il peso ridotto, un altro è l'eccezionale protezione contro la corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Guida di supporto, Accessori, Alluminio, non trattato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm |
| N. d'ordine | 1848290000 |
| Tipo | TS 35X15/2.3 2M/AL/BK |
| GTIN (EAN) | 4032248385614 |
| CPZ | 40 M |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 15 mm | Profondità (pollici) | 0.5906 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 2000 mm | Larghezza (pollici) | 78.74 inch |
| Peso netto | 308 g | | |

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Guide di supporto


| | | | |
|---|-----------------------|---------|--|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | | |
| Norme | DIN EN 60715 | | |
| Superficie | non trattato | | |
| Spessore | 2.30 mm | | |
| Materiale di base | Alluminio | | |
| Lunghezza della guida | min. | 0 mm | |
| | nominale | 2000 mm | |
| | max. | 2000 mm | |
| Corrente termica ammessa per funzione PEN, max. | 232.00 A | | |
| Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2 | 11.4 kA | | |
| Guida di montaggio pre-forata | No | | |
| Larghezza intaglio | | | |
| Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu | 95.00 mm ² | | |
| Distanza foro, centrale | 0 mm | | |
| Distanza intaglio | | | |
| Lunghezza intaglio | | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Disegni

Illustrazione del prodotto



Come da figura

Accessori

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WEW 35/1 | Versione |
| N. d'ordine | 1059000000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1061200000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | ZEW 35 | Versione |
| N. d'ordine | 9540000000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | mm, 100 °C |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 8630740000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | mm, 100 °C |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | EW 35 | Versione |
| N. d'ordine | 0383560000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | EW 35 GR 7032 | Versione |
| N. d'ordine | 0383530000 | Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | 120 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | EW 35/SCHA/M3 | Versione |
| N. d'ordine | 0258660000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 16.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | mm, 100 °C |
| CPZ | 20 ST | |

Supporto per binario di montaggio



TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | TST 2/M5 | Versione |
| N. d'ordine | 1286600000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TST 2/M6 | Versione |
| N. d'ordine | 0101700000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6, |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TSTW 5/M5 | Versione |
| N. d'ordine | 0178100000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TSTW 5/M5 ZN | Versione |
| N. d'ordine | 1779100000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TSTW 6/M6 | Versione |
| N. d'ordine | 0164000000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6, |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TSTW D 4.3 | Versione |
| N. d'ordine | 1610110000 | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, without, |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | Larghezza: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | FKSC M4X6 D8/SW2 | Versione |
| N. d'ordine | 1567480000 | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Versione |
| N. d'ordine | 0295900000 | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| CPZ | 50 ST | |

Materiale di montaggio


Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio


I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versione | |
| N. d'ordine | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: | |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | acciaio | |
| CPZ | 50 ST | | |

Supporto di montaggio


Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | FKSC M6X12 D9/SW3 | Versione | |
| N. d'ordine | 0353500000 | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | | |
| CPZ | 50 ST | | |

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto per binario di montaggio



Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | SH 2 | Versione | |
| N. d'ordine | 0494920000 | Supporto per barra colletttrice, Giallo medio, 130 °C, Larghezza: 40 | |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | mm, V-0, KrG, se avvitato | |
| CPZ | 10 ST | | |

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Tipo | MOFU 35/LO/1 | Versione | |
| N. d'ordine | 0646260000 | Piede di montaggio (Morsetto) | |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | | |
| CPZ | 20 ST | | |

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | FM 4/TS35 | Versione | |
| N. d'ordine | 0687900000 | Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non | |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm | |
| CPZ | 40 ST | | |

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo | WSH 1 | Versione |
| N. d'ordine | 1068700000 | Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | WSH 3/H/N | Versione |
| N. d'ordine | 1715970000 | Accessori, Portabarra, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | WSH 5 | Versione |
| N. d'ordine | 1080100000 | Accessori, Portabarra, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | WSH 6 | Versione |
| N. d'ordine | 1080200000 | Accessori, Portabarra, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| CPZ | 10 ST | |