

FEKO ZRV2.5 1.5-2.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

	·
Versione	Serie Z, Contatto a crimpare, 4.15 mm, argento, Montaggio diretto
N. d'ordine	<u>1848480000</u>
Tipo	FEKO ZRV2.5 1.5-2.5
GTIN (EAN)	4032248390649
CPZ	4200 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili



FEKO ZRV2.5 1.5-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000796

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	3.1 mm	Profondità (pollici)	0.122 inch	
Posizione verticale	19.8 mm	Altezza (pollici)	0.7795 inch	
_arghezza	4.15 mm	Larghezza (pollici)	0.1634 inch	
Peso netto	0.61 g			
Temperature				
Tomporatura di magazzinaggia	-25 °C55 °C	Temperature embiente	-5 °C40 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio	130 °C	Temperatura ambiente	-5 C40 C	
Temperatura d'esercizio	130 C			
Conformità ambientale del pro	dotto			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzion	e		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093			
Aaltri dati tecnici				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto			
Dati caratteristici del sistema				
Dati Caratteristici dei sistema				
Versione	Contatto a molla			
	Outrice a mona		1	
Dati dei materiali				
Materiale di base	CuSn	Superficie	stagnato	
Colori	argento		o tag. Tate	
	3			
Dati dimensionamento				
Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²	Resistenza di passaggio conforme a IEC	1 33 mO	
Sezione di dimensionamento	2.5 11111	60947-7-x	1.55 1112	
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7 x	-0.77 W			
Generale				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato	
Conduttori allacciabili (collega	monto di dimonsi	namente)		
Conductori anacciabili (conega	intento di dimensio	onamento,		
Lunghezza di spellatura	6 mm	Tipo di collegamento	Contatto a molla	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.		
Classificazioni	1			
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796	
FTIM 8 O	FC000796	FTIM 9 O	FC000796	

Data di creazione 13.11.2025 12:39:57 MEZ

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 9.0

EC000796



FEKO ZRV2.5 1.5-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
27-44-02-04		
	27-44-02-04 27-44-02-04 27-44-02-04	27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0