

**ZVR ZP4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie Z, Gancio di bloccaggio, Montaggio diretto
N. d'ordine	<a href="#">1855250000</a>
Tipo	ZVR ZP4
GTIN (EAN)	403224839648 1
CPZ	25 Pieza

## ZVR ZP4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	4.3 mm	Profondità (pollici)	0.1693 inch
Posizione verticale	49 mm	Altezza (pollici)	1.9291 inch
Larghezza	5.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2165 inch
Peso netto	0.86 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

## Dati caratteristici del sistema

Versione Gancio di bloccaggio

## Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66 GF 30	Colori	beige
Classe d'inflammabilità UL 94	HB		

## Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		