

ZZE ZP4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Fermacavo, Montaggio diretto
N. d'ordine	1855260000
Tipo	ZZE ZP4
GTIN (EAN)	4032248396498
CPZ	25 Pieza

ZZE ZP4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	6.3 mm	Profondità (pollici)	0.248 inch
Posizione verticale	94.04 mm	Altezza (pollici)	3.7024 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	1.73 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Fermacavo

Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66 GF 30	Colori	beige
Classe d'inflammabilità UL 94	HB		

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		