

**SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina dritto, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 3, Lunghezza trefolo/cavo: 0.5 m
N. d'ordine	<a href="#">1856130000</a>
Tipo	SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248398997
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E307231

## Dimensioni e pesi

Peso netto 13 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore 0.25 mm<sup>2</sup> Lunghezza trefolo/cavo 0.5 m

Codifica a colori marrone, blu, Nero Numero di poli 3

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli 3 Codifica nessuno

Superficie dei contatti dorata Tipo di collegamento Femmina

Materiale base della custodia Ottone, nichelato Tensione nominale 60 V

Corrente nominale 4 A Grado di protezione IP67, se avvitato

Cicli di inserimento ≥ 100 Pressacavo M 8

Campo di temperatura custodia -30...+90 °C

## Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-104

## Dati generali

Numero di poli 3

Codifica nessuno

Filettatura del collegamento M8 thread

Superficie dei contatti dorata

Coppia di serraggio 0.6 Nm

Sezione del conduttore 0.25 mm<sup>2</sup>

Tipo di collegamento Femmina

Materiale base della custodia Ottone, nichelato

Tensione nominale 60 V

Corrente nominale 4 A

Grado di protezione IP67, se avvitato

Cicli di inserimento ≥ 100

Pressacavo M 8

Materiale di base PVC

Tensione nominale 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)

Collegamento 1 M8

Collegamento 2 Flying wires

**SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Dati tecnici**

Lunghezza trefolo/cavo	0.5 m
Filettatura di montaggio	M8
Campo della coppia di serraggio	1.5 Nm
Coppia di montaggio	max. 1.5 Nm
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Diametro esterno conduttore	-

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Schema elettrico**



**Schema dei poli**

