


SAIE-M8B-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina dritto, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 0.5 m
N. d'ordine	1856140000
Tipo	SAIE-M8B-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248399000
CPZ	1 Pieza

SAIE-M8B-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto	10.77 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.25 mm ²	Lunghezza trefolo/cavo	0.5 m
Codifica a colori	marrone, bianco, blu, Nero	Numero di poli	4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Tensione nominale	30 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	M 8
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104
--------------------	-----------------

Dati generali

Numero di poli	4
Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	M8 thread
Superficie dei contatti	dorata
Coppia di serraggio	0.6 Nm
Sezione del conduttore	0.25 mm ²
Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Tensione nominale	30 V
Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	M 8
Materiale di base	PVC
Tensione nominale	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
Collegamento 1	M8

SAIE-M8B-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dati tecnici

Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	0.5 m
Filettatura di montaggio	M8
Campo della coppia di serraggio	1.5 Nm
Coppia di montaggio	max. 1.5 Nm
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Diametro esterno conduttore	-

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Schema elettrico



Schema dei poli

